


Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita	da; (VDR)
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	263,2
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	vijak
	prostor za nalepko

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa C industrijskega standarda, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: medenina ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

