

Priključni kabel

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel

VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

