


Priključni kabel

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

3

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...85

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel

VDOGH040MSS00,6H04STGH040MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

