E11460


Priključni kabel

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC019

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, poniklјano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E11460

Priključni kabel

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, poniklјano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, poniklјano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

