


Priključni kabel

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC022

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Priključni kabel

VDOAH043MSS0001H04STGH040MSS

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

