

Priključni kabel

VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC036

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...30 DC

Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 3

Izhodi

Električna izvedba PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...85

Zaščita IP 68

Mehanski podatki

Materiali PUR

Material ulitega dela PUR

Material slepe matice medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Priključni kabel

VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

