
E11491

Priključni kabel z vtičnico

ADOAF030MSS0010H03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	18 x 10 x 27
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, poniklјano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E11491

Priključni kabel z vtičnico

ADOAF030MSS0010H03


Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro