

Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0005E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVT131

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Zaščitni razred	III

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Mere [mm]	18 x 10 x 28
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

E11501



Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0005E03

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Priključek



BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
modro