


Vtič adapterja

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O-obroč



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	30,743
Namestitveni navoj		M16 x 1,5
Materiali		tlačno litje cinka ponikljano
Material ulitega dela		tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Vtič adapterja

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Električni priključek

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo