


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH030MSSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC
----------------------	-----	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	25
------	-----	----

Mere	[mm]	35 x 20 x 30
------	------	--------------

Materiali		PBT
-----------	--	-----

Material ulitega dela		PBT
-----------------------	--	-----

Material slepe matice		PA
-----------------------	--	----

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH030MSSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA



Priključek

