


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005C04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC527

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	197,6
Mere [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0005C04

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo