


Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGF040MSSFPG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	14,9
Mere	[mm]	12 x 12 x 35,5
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E11551



Vtič z možnostjo ožičenja


SSTGF040MSSFPG

Električni priključek

tehnika vstopanja: 0,14...0,38 mm²; Izolacija žile: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelski tulec: Ø 3...5 mm

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

