


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGF040MSSFPKG



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

17,1

Materiali

PA

Material ulitega dela

PA

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E11553



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGF040MSSFPKG

Električni priključek

tehnika vstopanja: 0,14...0,38 mm²; Izolacija žile: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kabelski tulec: Ø 3...5 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

