


Y-razdelilnik

T SPLITTER M12/2XUS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC113

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	34,8
Materiali		PUR

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Priključek

