


Y-razdelilnik

Safety splitter box



Območje uporabe

Izvedba

T-kos za psevdo-serijsko povezavo varnih senzorjev

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	31,4
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Y-razdelilnik

Safety splitter box

Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano