


Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS00,5H09

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-15...80
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	18 x 54 x 100
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		6

E11570



Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS00,5H09

Vrsta spojnika	M12
----------------	-----

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	6 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm




E11570



Razdelilna omarica

ZDO6H057MSS00,5H09

Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GN/YE =	zelena/rumena
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno