


Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS00,5H11

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC038

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna


[A]

12



Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS00,5H11

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-15...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	18 x 54 x 127
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 0,5 m, PUR / PVC, Brez halogenov, črn, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Električni priključek - reža		
Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm		
		



Razdelilna omarica

ZDO8H059MSS00,5H11

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GN/YE =	zelena/rumena
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno