


E11572



Priključni kabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 50

Mehanski podatki

Teža [g]	113,9
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 3 m, PVC, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano




E11572



Priključni kabel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x Sub D, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

