


## Priključni kabel z vtičem

ASTGH040VAS0002E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVT073

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



## Območje uporabe

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
| Brez silikona      | da                                |

## Električni podatki

|                      |     |                     |
|----------------------|-----|---------------------|
| Obratovalna napetost | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|----------------------|-----|---------------------|

## Pogoji okolja

|                     |      |               |
|---------------------|------|---------------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...100     |
| Zaščita             |      | IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|                       |      |                                |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| Mere                  | [mm] | 15 x 15 x 41,5                 |
| Materiali             |      | PVC                            |
| Material ulitega dela |      | PVC                            |
| Material slepe matice |      | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|



## Priključni kabel z vtičem

ASTGH040VAS0002E04

### Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC, oranžno, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



### Priključek

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =  
BN =  
BU =  
WH =

Barva žil :  
črn  
rjavo  
modro  
belo