




Vtič z rezistorjem za prekinitev vodila CAN

SSTGH050ZDAFKPG



Območje uporabe		
Posebna značilnost		pozlačeni kontakti
Uporaba		vodilo CAN
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Teža	[g]	8,39
Mere	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe		
Opombe		Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 Ω) je vgrajen v spojnik M12.
Embalážna enota		1 Kosov

Vtič z rezistorjem za prekinitev vodila CAN

SSTGH050ZDAFKPG

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: ...0,6 Nm



Priključek

