


Adaptrska vtičnica

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O-obroč



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
----------------------	-----	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	33
------	-----	----

Namestitveni navoj	PG 9
--------------------	------

Materiali	medenina ponikljano
-----------	---------------------

Material ulitega dela	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Adaptrska vtičnica


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano



Priključek

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

barve skladno z
DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjava
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno