
E11624

Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH040MSSFKPG



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4; (...40 °C)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Teža	[g]	25,5
Mere	[mm]	20 x 20 x 52
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Material slepe matice		medenina, poniklјano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E11624

Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH040MSSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, poniklјano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

