


T razdelilnik

T SPLITTER M12/2XUS



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	3
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	39,7
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Pribor

V sklopu dobave	Zaščitne kapice: 1
-----------------	--------------------

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

T razdelilnik

T SPLITTER M12/2XUS

Električni priključek

Priključek



Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano