


E11645



Priključni kabel z vtičnico

ADOAO140MSS0002B11



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 30 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	197,2
Mere	[mm]	45 x 20 x 49
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E11645



Priključni kabel z vtičnico


ADOAO140MSS0002B11

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, črn, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M16, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	ni zasedeno
U:	ni zasedeno
	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno
RD =	rdeče