
E11651

Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAA031PLS0005H03



Območje uporabe			
Posebna značilnost			brez silikona
Brez silikona			da
Električni podatki			
Obratovalna napetost	[V]		< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita			da; (VDR)
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]		5
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]		-20...80
Zaščita			IP 67
Mehanski podatki			
Teža	[g]		256,3
Mere	[mm]		28,5 x 29,5 x 47
Materiali			PP; FKM
Material ulitega dela			PP / FPM
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe			
Embalažna enota			1 Kosov

E11651

Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAA031PLS0005H03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: PP / FPM



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN/YE =	zelena/rumena