


E11652



Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAB031PLS0005H03



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita	da; (VDR)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	255,8
Mere [mm]	28,5 x 24 x 49
Materiali	PP; FKM
Material ulitega dela	PP / FPM
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Zagonski kabel z vtičem ventila

AVDAB031PLS0005H03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa B DIN, kotno; Oblikovano telo: PP / FPM; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN/YE =	modro
	zelena/rumena