
E11655

Zagonski kabel z vtičem ventila

AVSAC031PLS0005H03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; Brez halogenov
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 24 AC/DC
Prenapetostna zaščita		da; (VDR)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	21,5 x 18 x 32
Materiali		PP; FKM
Material ulitega dela		PP / FPM
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E11655

Zagonski kabel z vtičem ventila

AVSAC031PLS0005H03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa C industrijskega standarda, kotno; Oblikovano telo: PP / FPM; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN/YE =	zelena/rumena