


Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030MSS0005H03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E11656



Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030MSS0005H03

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN =	modro
YE =	zeleno
	rumeno