



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGH040MSSFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	28,8
Mere [mm]	18 x 18 x 46
Materiali	PA
Material ulitega dela	PA
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOGH040MSSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

