


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH042MSSFKPG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4; (...40 °C)

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...100

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Mere

[mm]

30 x 18 x 35

Materiali

PA

Material ulitega dela

PA

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

1 x LED, rumeno

obratovanje

1 x LED, zeleno

Opombe

Embalazna enota

1 Kosov



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOAH042MSSFKPG

Električni priključek

terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

