


Y priključni kabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC503

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



3-1 vhodni kabel sivo
3-2 kabel octavis črn

Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

65

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Število vrat v razdelilni
omarici

2

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Y priključni kabel


YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Električni priključek


Kabel: 0,25 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

