




Strnjeni kabel

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov; Primernost vlečne verige

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...90

Mehanski podatki

Teža

[g]

1612

Primernost vlečne verige

da

Primernost vlečne verige

za elastično upogljivost

min. 10 x premer kabla

Hitrostni postopek

max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in
max. pospešek od 5m/s

Ciklos upogibanja

> 5 Mio.

Torzijska trdnost

± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 50 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP