



Strnjeni kabel

Cable/100m/PPU/5x0,34qmm/SF

No scale drawing available

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...80
---------------------	------	----------

Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...80
------------------------------------	------	---------

Mehanski podatki

Teža	[g]	5092,2
------	-----	--------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 100 m, PUR, črn, Ø 6 mm; visoko fleksibilno; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm), PVC

Kabel: 100 m, PUR / PVC, črn, Ø 6 mm; visoko fleksibilno; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm), PVC