

## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSN0002A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Uporaba

Ex okolje cona 1

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

&lt; 15 DC

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

## Mehanski podatki

Mere

[mm]

27 x 15 x 39

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

## Opombe

Opombe

Pri uporabi vtičnic v nevarnih območjih (ATEX) obstajajo posebne zahteve glede ožičenja.

Zahteve zadevnih uredb glede namestitve mora uporabnik obvezno upoštevati na lastno odgovornost.

Embalažna enota

1 Kosov



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSN0002A04

### Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC, modro, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| GY = | rjavo       |
| WH = | sivo        |
|      | belo        |