


T razdelilnik

Y-splitter/STM12/2xUS



Območje uporabe

Izvedba

za tlačne senzorje PNI

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

3

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

3

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

38

Materiali

PUR

Opombe

Opombe

usmerjenost spojnika A/B navpično (za navpični senzor)

Embalažna enota

1 Kosov

T razdelilnik

Y-splitter/STM12/2xUS

Električni priključek

Priključek

