


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAO140MSS0005B11



## Električni podatki

|                                   |     |         |
|-----------------------------------|-----|---------|
| Obratovalna napetost              | [V] | < 30 DC |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna | [A] | 3       |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...90 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Mehanski podatki

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| Teža                  | [g]  | 421,5                |
| Mere                  | [mm] | 45 x 20 x 49         |
| Materiali             |      | PUR                  |
| Material ulitega dela |      | PUR                  |
| Material slepe matice |      | medenina, ponikljano |

## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalažna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|



Priključni kabel z vtičnico


ADOAO140MSS0005B11

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,2 mm )

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M16, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

|   |       |
|---|-------|
| A | BN    |
| C | GY/PK |
| E | BK    |
| G | PK    |
| J | GN    |
| L | BU    |
| N | RD/BU |
| O | VT    |
| P | WH    |
| R | RD    |
| S | GY    |
| T | YE    |

|      |             |
|------|-------------|
| M:   | ni zasedeno |
| U:   | ni zasedeno |
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjava       |
| BU = | modro       |
| GN = | zeleno      |
| GY = | sivo        |
| PK = | roza        |
| VT = | vijolično   |
| WH = | belo        |
| YE = | rumeno      |
| RD = | rdeče       |