


Priključni kabel z vtičem

ASTGF030MSS0,28H03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Opombe	Kabel: 60 mm ogoljeno in 3 mm posneta izolacija ter pokositreno
Embalažna enota	1 Kosov

**Priključni kabel z vtičem**

ASTGF030MSS0,28H03

Električni priključekKabel: 0,28 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Električni priključek - vtič**

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

**Priključek**

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Barva žil :
BN = črn
BU = rjavo
modro