
E11706

Priključni kabel

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov


E11706

Priključni kabel

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, poniklјano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR / PVC, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, poniklјano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

