


Priključni kabel

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,15 m, PUR, črn, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

