


Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC001

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67



Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Mehanski podatki		
Mere	[mm]	28 x 60 x 118
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		4
Vrsta spojnika		M12


Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



E11719



Razdelilna omarica

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

