


## Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0010H07

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
| Brez silikona      | da                                                |

## Električni podatki

|                                         |     |                   |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|
| Obratovalna napetost                    | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Zaščitni razred                         |     | II                |
| Maks. tokovna obremenitev na modul/režo | [A] | 4                 |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna       | [A] | 12                |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -15...80 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Mehanski podatki

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Materiali             | TPU |
| Material ulitega dela | TPU |



## Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0010H07

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Število vrat v razdelilni omarici | 6   |
| Vrsta spojnika                    | M12 |

## Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



## Priključek

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...6) |
| BU    | 3 (1...6) |
| GN/YE | 5 (1...6) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |
| PK    | 4 (5)     |
| RD    | 4 (6)     |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| GN = | zeleno      |
| GY = | sivo        |
| PK = | roza        |
| RD = | rdeče       |
| WH = | belo        |
| YE = | rumeno      |