


ZDO8H050MSS0005H07

Alternativni izdelki: EBC021

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Temperatura okolice	[°C]	-15...80
Zaščita		IP 67



Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0005H07

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	8
Vrsta spojnika	M12

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm





Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0005H07

Priključek

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno