E11725


Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC009

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-15...80
Zaščita		IP 67

E11725

Razdelilna omarica


ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Mehanski podatki		
Mere	[mm]	28 x 60 x 152
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12


Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



E11725

Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

