


Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC007

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

10

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67

Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Mehanski podatki


Mere	[mm]	28 x 60 x 125
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		6
Vrsta spojnika		M12

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
±	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

E11731



Razdelilna omarica

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

