


Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0005H11

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC022

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67



Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0005H11

Mehanski podatki

Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Število vrat v razdelilni omarici	8
Vrsta spojnika	M12

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm





Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0005H11

Priključek

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno