


## Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0010H11

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev  
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,  
skupna

[A]

12

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67

## Mehanski podatki

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

# E11733



## Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0010H11

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Število vrat v razdelilni omarici | 8   |
| Vrsta spojnika                    | M12 |

### Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm





## Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0010H11

## Priključek

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| <u>BN</u>    | 1 (1...8) | C |
| <u>BU</u>    | 3 (1...8) | C |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...8) | C |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     | C |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     | C |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     | C |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     | C |
| <u>WH/YE</u> | 2 (5)     | C |
| <u>YE/BN</u> | 2 (6)     | C |
| <u>WH/GY</u> | 2 (7)     | C |
| <u>GY/BN</u> | 2 (8)     | C |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     | C |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     | C |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     | C |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     | C |
| <u>PK</u>    | 4 (5)     | C |
| <u>RD</u>    | 4 (6)     | C |
| <u>BK</u>    | 4 (7)     | C |
| <u>VT</u>    | 4 (8)     | C |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| GN = | zeleno      |
| GY = | sivo        |
| PK = | roza        |
| RD = | rdeče       |
| WH = | belo        |
| YE = | rumeno      |