


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Alternativni izdelki: EBC011

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	10

Temperatura okolice	[°C]	-15...80
Zaščita		IP 67



Razdelilna omarica


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Mehanski podatki		
Mere	[mm]	28 x 60 x 152
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		8
Vrsta spojnika		M12

Opombe		
Embalážna enota		1 Kosov

Električni priključek - Priključek

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek

+	19	1 (1...8)	C
-	6	3 (1...8)	C
⏏	12	5 (1...8)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C
	11	4 (7)	C
	10	2 (7)	C
	1	4 (8)	C
	18	2 (8)	C

E11734



Razdelilna omarica

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

