


Razdelilna omarica

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EBC002

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Zaščitni razred

II

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-15...80

Zaščita

IP 67




Razdelilna omarica

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Mehanski podatki		
Mere	[mm]	28 x 60 x 118
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Število vrat v razdelilni omarici		4
Vrsta spojnika		M12
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	4 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek - Priključek		

Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



E11735



Razdelilna omarica

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Električni priključek - reža

Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm

