


E11737



Priključni kabel z vtičnico

ADOGK120MSS0010H12



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 63 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

1388,5

Mere

[mm]

26 x 26 x 85

Materiali

PUR črn

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Pritezni vrtilni moment

[Nm]

2

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Priključni kabel z vtičnico

ADOGK120MSS0010H12

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno