


E11746



Priključni kabel z vtičnico

ADOAK190MSS0010H19



Območje uporabe		
Posebna značilnost	Brez halogenov; Primernost vlečne verige	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 63 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	8
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2239
Mere	[mm]	51 x 26 x 70
Materiali		PUR črn
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	2
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	maks. 2 m/s
	Ciklos upogibanja	> 500000
	Torzijska trdnost	± 30 °/m
Opombe		
Embalážna enota	1 Kosov	



Priključni kabel z vtičnico


ADOAK190MSS0010H19

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano





Priključni kabel z vtičnico

ADOAK190MSS0010H19

Priključek

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno